

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M27

Numéro d'article	01336.270.001
Marque	-
UBB	500571892974
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282185
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Dessin technique

