

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M6X0,75 (≠DIN)

Numéro d'article	01340.060.075
Marque	-
UBB	950355299328
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407191
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M6
m	5
P	0.75
s	10

Dessin technique

