

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M30X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article 01340.300.150

Marque -

UBB 950355301538

UNSPSC 31161727

EAN 8715492407399

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Dessin technique

