FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M24X75

Numéro d'article	01400.240.075
Marque	-
UBB	950351196353
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409379
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

