

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M24X120

Numéro d'article	01400.240.120
Marque	-
UBB	950351196841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409423
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

### Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
b (min.): <math>L > 200\text{mm}</math>	73
b (min.): <math>L \leq 125\text{mm}</math>	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

