

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M24X110

Numéro d'article	04100.240.110
Marque	-
UBB	953351007802
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115645
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	110 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	110

Dessin technique



