

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M24X300

Numéro d'article	04100.240.300
Marque	-
UBB	500644679671
UNSPSC	31161620
EAN	8717077016859
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	300 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	300

Dessin technique



P

3

s

FABORY

36