

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M12X110/S=19

Numéro d'article 04104.120.110

Marque -

UBB 953351909551

UNSPSC 31161620

EAN 8715493175549

PKG. de 1 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	110 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

### Spécifications techniques


b (min.): 36  
125mm  $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 49

b (min.):  $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

### Dessin technique



k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

**FABORY**