

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M12X120/S=19



Article n °	04104.120.120
Marque	-
UBB	500614316106
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454483
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	120
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	19
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Dessin technique

k 7.5

P 1.75

S **ur course** 19
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

