

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M14X80/S=22



Article n °	04104.140.080
Marque	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175655
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	80
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	22
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34

Dessin technique

k 8.8

P 2

S **ur course** 22
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

