

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M16X70

Numéro d'article	04104.160.070
Marque	-
UBB	953351910377
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175747
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Dessin technique



k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

FABORY