

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M24X110



Article n °	04104.240.110
Marque	-
UBB	500614317849
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454650
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	110
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
 la galvanisation
 électrolytique de
 ces produits peut
 provoquer un risque
 de fragilisation par
 l'hydrogène.

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15

Dessin technique



