

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M10X120

Numéro d'article	04105.100.120
Marque	-
UBB	500574308168
UNSPSC	31161620
EAN	8715494301626
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	120 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Dessin technique

k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

FABORY

