

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M12X60



Article n ° 04105.120.060

Marque -

UBB 500505561794

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439275

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	60
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	19
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Dessin technique

k 7.5

P 1.75

S **ur course** 19
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

