

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X70

Numéro d'article	04105.160.070
Marque	-
UBB	500505563022
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439503
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Dessin technique

k	10
L (mm)	70
P	2
S	24

FABORY

