

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X120



Article n ° 04105.160.120

Marque -

UBB 500505564012

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439565

PKG. de 25 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	120
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10

Dessin technique

P

2

S

FABORY

OF COURSE.

24

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

