

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X80

Numéro d'article	04105.200.080
Marque	-
UBB	500505564681
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439640
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	80 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Dessin technique

k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

