

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M18X1,50X65



Numéro d'article	04161.180.065
Marque	-
UBB	500644711912
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019744
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	65 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Dessin technique



L (mm)	65
P	1.5
s	27