

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M1,6X5



Numéro d'article	07000.016.005
Marque	-
UBB	952351226370
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043085
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	5 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Filetage total quand $L \leq$	16
k (max.)	1.6
L (mm)	5

Dessin technique



P

0.35

s

FABORY

1.5