

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M2,5X14



Numéro d'article	07000.025.014
Marque	-
UBB	952351227022
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043290
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	14 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	17
d-D	M2.5
dk (max.)	4.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.5
L (mm)	14

Dessin technique



P 0.45

S FABORY 2