

## Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.8 M6X30



Numéro d'article	07450.060.030
Marque	-
UBB	954351376908
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150936
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	30 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	≈7991
ISO	≈10642

**Info**

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour

# FABORY

les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

## Spécifications techniques

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	30
P	1
Clé	30
$\alpha$	90

## Dessin technique

