


Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M8X20



Numéro d'article 08070.080.020

Marque -

UBB 500645151126

UNSPSC 31161612

EAN 8717077056022

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.6
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

DIN 604/555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	16.55
g (max.)	3
k	5
L (mm)	20
m	6.5

Dessin technique



P 1.25

s 13

α (min.) 90