

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X140

Numéro d'article	08200.100.140
Marque	-
UBB	950351092719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492551450
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	140 mm
Classe	4.6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
m	8

Dessin technique



P 1.5

S 17
