


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X80



Numéro d'article	08250.080.080
Marque	-
UBB	950351603739
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555311
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	80 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	80
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6

Dessin technique



s	13
---	----

Vn (max.)	8.58
-----------	------

FABORY