




## Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M6X30

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 08310.060.030             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950351617101              |
| UNSPSC           | 31161612                  |
| EAN              | 8715492558244             |
| PKG. de 200      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M6                |
| Longueur              | 30 mm             |
| Threaded pitch (P)    | 1                 |
| Classe                | 8.8               |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈8677 |
| NEN | ≈303  |
| DIN | 603   |
| BS  | ≈4933 |

### Spécifications techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24    |
| b (min.): L≤125mm         | 18    |
| d-D                       | M6    |
| dk (max.)                 | 16.55 |
| k (max.)                  | 3.88  |
| L (mm)                    | 30    |
| P                         | 1     |
| fn (max.)                 | 4.6   |
| Vn (max.)                 | 6.48  |

### Dessin technique

