




Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M6X40

Numéro d'article	08310.060.040
Marque	-
UBB	950351617366
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558268
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	40 mm
Threaded pitch (P)	1
Classe	8.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈303
ISO	≈8677
DIN	603
BS	≈4933

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	40
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Dessin technique

