FABORY



Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 4 M18

Numéro d'article	12000.180.001
Marque	-
UBB	950355104379
UNSPSC	31161707
EAN	8715492575388
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Classe	4
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Les écrous jusq'ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.Les écrous comportent 6 créneaux jusqu'à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN. Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).Selon la disponibilité, les

Normes

DIN	935-1
NEN	729

dimensions peuvent être différantes.

FABORY

Spécifications techniques

d-D	M18
m	21
n	4.5
Nombre encoches	6
P	2.5
s	27
Goup. élast. spir. DIN 94	4

Dessin technique