

Acier Electro zingué M5X50



Numéro d'article 17123.050.050

Marque -

UBB 950370013100

UNSPSC 31161610

EAN 8712547015424

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	50 mm
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

d-D	M5
d2	4.4
h	20
L (mm)	50
P	0.8

Dessin technique

