

Crochet d'armoire non-métrique Acier Epoxy blanc 2,4X15/30MM



Numéro d'article	17199.000.030
Marque	-
UBB	480370000303
UNSPSC	31161508
EAN	8712547015097
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	30 mm
Matière	Acier
Revêtement	Epoxy blanc
Info	Acier électro-zingué, recouvert d'époxy blanc (revêtement à base de poudre de 60-80 μm), pour une protection de surface très efficace et un bel aspect décoratif.

Normes

Spécifications techniques

D	9
d1	2.4
d2	3
L (mm)	30
L1	15

Dessin technique

