

Crochet d'armoire non-métrique Acier Epoxy blanc 3,2X20/40MM



Numéro d'article	17199.000.040
Marque	-
UBB	480370000485
UNSPSC	31161508
EAN	8712547015103
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	40 mm
Matière	Acier
Revêtement	Epoxy blanc
Info	Acier électro-zingué, recouvert d'époxy blanc (revêtement à base de poudre de 60-80 μm), pour une protection de surface très efficace et un bel aspect décoratif.

Normes

Spécifications techniques

D	12
d1	3.2
d2	4.1
L (mm)	40
L1	20

Dessin technique

