

Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M12X100



Article n °	17315.120.100
Marque	-
UBB	950366003024
UNSPSC	31162400
EAN	8712547004930
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d ₁	M12
Diamètre (d-D)	M12
Informations supplémentaires	69
Revêtement	Electro zingué
Thread (long)	Filetage métrique
Type no.	69

Normes

Spécifications techniques

b ₁	30
d ₂	10.7
P	1.75
s	10
Clé	T30
b ₂	55

Dessin technique

