

## Tige filetée longueur 1 mètre filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M30



Numéro d'article	20150.300.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	950353454792
-----	--------------

UNSPSC	31161618
--------	----------

EAN	8715492604767
-----	---------------

PKG. de 2	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	1000 mm
Classe	8.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

**Info** Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage

### Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

**FABORY** de classe 6AZ  
(surdimensionnée).1  
mètre en surcote

### Spécifications techniques

d-D	M30
L (mm)	1000
P	3.5

### Dessin technique

