



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 1/2X45 (1.3/4)

Numéro d'article 22080.127.044

Marque -

UBB 950353779776

UNSPSC 31161619

EAN 8715492616883

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1/2 Inch
Longueur	45 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	13
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Spécifications techniques

B	0.875
L (mm)	45

Dessin technique

