



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X300 (11.3/4)

Numéro d'article	22092.381.298
Marque	-
UBB	500578099771
UNSPSC	31161619
EAN	8715494325615
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/2 Inch
Longueur	300 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Spécifications techniques

B	2.375
L (mm)	300

Dessin technique

