



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X220 (8.3/4)

Numéro d'article	22530.285.222
Marque	-
UBB	500578528118
UNSPSC	31161619
EAN	8715494385244
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/8 Inch
Longueur	220 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Spécifications techniques

B	1.8125
L (mm)	220
M	28.2

Dessin technique

FABORY

