

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X135 (5.1/4)



Numéro d'article	22538.254.133
Marque	-
UBB	500578061060
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338820
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1 Inch
Longueur	135 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Spécifications techniques

B	1.625
---	-------

Dessin technique

L (mm) 135

M 25

