



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X170 (6.3/4)

Numéro d'article	22539.349.171
Marque	-
UBB	500578151986
UNSPSC	31161619
EAN	8715494321709
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.3/8 Inch
Longueur	170 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Spécifications techniques

B	2.1875
L (mm)	170
M	34.1

Dessin technique

FABORY

