



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X180 (7)

Numéro d'article	22539.349.177
Marque	-
UBB	500578152141
UNSPSC	31161619
EAN	8715494321723
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.3/8 Inch
Longueur	180 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Spécifications techniques

B	2.1875
L (mm)	180
M	34.1

Dessin technique

FABORY

