

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B16 - Gr.4 1.1/8X410 (16.1/8)



Numéro d'article	22555.285.410
Marque	-
UBB	500578207689
UNSPSC	31161619
EAN	8715494350129
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/8 Inch
Longueur	410 mm
Classe	Gr.B16 - Gr.4
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8

Normes

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins. Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est

conseillé d'utiliser
des écrous de Grade
7.

FABORY

Spécifications techniques

B	1.8125
L (mm)	410
M	28.2

Dessin technique

