

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X190 (7.1/2)



Numéro d'article	22557.285.190
Marque	-
UBB	500704912582
UNSPSC	31161619
EAN	8715492833266
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/8 Inch
Longueur	190 mm
Classe	Gr.B16 - Gr.7
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8

Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Spécifications techniques

B	1.8125
L (mm)	190

Dessin technique

