



Goujon à corps allégé avec 2 écrous DIN 2510 L/ NF Acier 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Brut M12X80

Numéro d'article	23530.120.080
Marque	-
UBB	500644894585
UNSPSC	31161619
EAN	8717077038851
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	80 mm
Marquage	GA/KG
Matière	Acier
Matière technique	21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Filetage brut extérieur suivant DIN 2510-2.

Normes

DIN	2510-L/NF
-----	-----------

Spécifications techniques

b	20
d-D	M12
d2	8.5
L (mm)	80
m	12
P	1.75
s	22

Dessin technique

