

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X12



Numéro d'article	24520.080.012
Marque	-
UBB	950353120658
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631138
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

### Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	2

### Dessin technique