



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2,5X14

Numéro d'article	24540.025.014
Marque	-
UBB	950353878776
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632654
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	14 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	14
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique

