FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2,5X25

Numéro d'article	24540.025.025
Marque	-
UBB	950353130632
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632692
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	25
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique

