

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X10



Numéro d'article	24540.035.010
Marque	-
UBB	950353132877
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633071
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	10
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique

