FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X12

Numéro d'article	24540.035.012
Marque	-
UBB	950353132950
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633088
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	12
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique