FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X16

Numéro d'article	24540.035.016
Marque	-
UBB	950353133032
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633095
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	16
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique

