

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X20



Numéro d'article	24540.035.020
Marque	-
UBB	950353133115
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633101
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	20
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique

