

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M3,5X25



Article n °	24540.035.025
Marque	-
UBB	950353133297
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633125
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M3,5
Longueur (L) (mm)	25
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	2009
NF	E25-123
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M
BS	4183

Spécifications techniques

d_k	6.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	1.93
n	0.8
P	0.60

Dessin technique

