

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X40



Numéro d'article	24540.035.040
Marque	-
UBB	950353133453
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633156
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	40
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Dessin technique

